

## Разбъркване и смесване.


### Магнитни бъркалки. Без нагряване. Без кабел.



Магнитна бъркалка, задвижвана от налягане вода/въздух

Материал – PP/ABS. Тази уникална бъркалка се управлява или от налягане на водата между 1 kg/cm<sup>2</sup> и 2,5 kg/cm<sup>2</sup> (15 psi до 40 psi), или от въздушно налягане. Не е необходимо електрическо захранване, като по този начин се елиминират опасностите от топлина, токов удар и експлозия. Устойчива на корозия, изцяло пластмасова конструкция. Може да се използва като настолна или да се захване към стойка с прът с диаметър 12 мм (1/2 "), като се използва интегралната глава "bosshead".

Корпус на материала:	ABS
Цветен корпус:	Сив
Размер (ØxH):	129 x 61 мм



Бр. позиции на разбъркване	Материал Разбъркване Повърхност	ПК	Каталожен №
1	PP	1	9.303 043

**IKA®**



Магнитни мини-бъркалки torolino mobil

Мобилна магнитна мини-бъркалка за смесване на количества до 250 мл за работа на батерията и електрическата мрежа.

Издръжлив, безчетков мотор

Непрекъснато регулируем диапазон на скоростта


Преносима работа с дълго време на работа (8-12 часа)

Кратко време за зареждане (2-3 часа)

Работа със стандартни сменяеми акумулаторни батерии AA и с доставен мрежов адаптер

Макс. капацитет на разбъркване:	250 мл
Скорост:	500 ... 1800 1/мин
Работна зона Ø:	80 мм
Материал разбъркване повърхност:	PP
Корпус на материала:	PP

Process  
Instrumentation  
Hub  
Sofia, Bulgaria  
+359 878 34 10 49  
y.pisanov@pihub.bg  
www.pihub.bg



Хъб за  
Процеси и  
Апарати  
София, България  
+359 878 34 10 49  
y.pisanov@pihub.bg  
www.pihub.bg



Цветен корпус:	Син
Допустима температура на околната среда:	5 ... 40 °C
Тегло:	600 г
Номинален капацитет:	10 W
Тип на щепсела:	ЕС/UK/CH
Захранване:	100 ... 240 V, 50/60 Hz
IP код:	IP 21

Модел	Бр. позиции на разбъркване	ПК	Каталожен №
topolino mobil	1	1	9.720 219

### Cole-Parmer Ltd. (Stuart)




Магнитна бъркалка ST-200-P, с работа на батерията.

За използване в полето или вътре в инкубатори или жабки, където външното захранване е непрактично. С BioCote, антимикуробна защита на сребърна основа. Максимална скорост 1300rpm. Максимален обем разбъркан 1.5L (H<sub>2</sub>O). Горна плоча 150 мм x 160 мм. Контрол на променливата скорост с индикатор за състоянието на батерията. ABS корпус с височина 70 мм. Адаптерите за аксесоари се предлагат за използване на 230V 50Hz захранване или 12V захранване на превозни средства с помощта на гнездото за запалка.

Макс. капацитет на разбъркване:	1500 мл
Скорост:	0 ... 1300 1/мин
Корпус на материала:	ABS
Допустима температура на околната среда:	5 ... 60 °C

Process  
Instrumentation  
Hub  
Sofia, Bulgaria  
+359 878 34 10 49  
y.pisanov@pihub.bg  
www.pihub.bg



Хъб за  
Процеси и  
Апарати  
София, България  
+359 878 34 10 49  
y.pisanov@pihub.bg  
www.pihub.bg



Размери (ШxДxВ): 150 x 160 x 70 мм  
Тегло: 1300 г  
Тип на щепсела: ЕС  
IP код: IP 41

Модел	Бр. позиции на разбъркване	ПК	Каталожен №
ST-200-P	1	1	9.950 408

Cole-Parmer Ltd. (ET Stua)

Акcesoари за магнитна бъркалка, ST-200-P

Описание	ПК	Каталожен №
Мрежов адаптер, SM27/1 за UK / Ирландия, 230 V 50Hz еднофазни захранвания	1	9.950 409
Мрежов адаптер, SM27/2 за континентална Европа, 230 V 50Hz еднофазни захранвания	1	9.950 410
Адаптер за акумулатор за превозно средство, SM27/3 с тапа за запалка	1	9.950 411

Подходящ за:



Магнитна бъркалка ST-200-P, с работа на батерията.

Cole-Parmer Ltd. (Stuart)